

DSC Cleaner

Detergente concentrado



Utilización

Limpiador concentrado para los circuitos de solución de fuente

Características

- Limpieza intensiva: Disuelve plantas secas y otros residuos de papel, caucho y pintura
- Muy económico: Diluir el concentrado 1:5-1:9 con agua, dependiendo del grado de contaminación
- Tiene un fuerte sentimiento anti-bacterial
- Bien lavable con agua

Empaque

botellas de 10x1l, 10 litros bidon

Aplicación

Diluir DSC Cleaner 1:5-1:9 con agua, dependiendo del grado de contaminación. Llene la solución de fuente para la circulación, luego enjuague por unas cuantas horas y luego enjuague bien con agua varias veces.

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,025 g/cm³
- Color: transparente - leve amarillo
- Olor: característico
- Valor pH: 12
- Etiquetado: Xi Irritante
- Miscible en agua: sí

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 6°C, no mas de 40°C
Vida útil: 12 meses
Mantenga el recipiente bien cerrado
Proteger de la luz solar