

# Gummierung MS

## Plattengummierung (Konzentrat)



---

### Verwendung

Gummierungs-Konzentrat für den Einsatz in Plattenentwicklungsmaschinen und Handgummierung

---

### Merkmale

- universell in der Anwendung - maschinell + manuell
- sehr ergiebig: bis zu 1:2 mit Wasser verdünnbar
- gute Benetzung der Platte- hohe Schutzwirkung auf der Oxidschicht
- leicht und rückstandsfrei abwaschbar - Bildteile bleiben farbaktiv
- dauerelastisch - kein abblättern nach Lagerung
- gute PH -Pufferwirkung - Oxidschicht wird leicht sauer eingestellt

---

### Verpackung

10/20 Liter Kanister

---

### Anwendung

Manuelle Anwendung: unverdünnt oder mit 10-30% mit Wasser verdünnen

Verwendung in der Entwicklungsmaschine: 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen, gut durchmischen.

---

### Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,048 g/cm<sup>3</sup>
- Farbe: hellbraun
- Geruch: karamelartig
- pH-Wert: 4,5
- Kennzeichnung: keine

---

### Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen